

**ER-spantanghouder, HSK-A 63 A = 160, voor ER-spantang-maat: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	305439 40
GTIN	4045197953797
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met balluff/RFID-chip-boring.

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Doorgang opgeboord (zonder stelschroef).**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in ER-spantangen volgens DIN 6499 – vorm A en B.

**Levering:**

Inclusief gecoate high-speed-spanmoer.

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	160 mm
Buiten-Ø D	63 mm
Spanbereik	3 - 26 mm
Voor ER-spantangen	40
Opname	HSK-A 63 A = 160
Opnamenorm	ISO 12164-1

Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	DIN 69882-6
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 20000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

---

## Accessoires

ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
--	-----------