

**Garant****Taphouder MLA IK 50 bar, BT 40, Tapbereik: M6-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	338107 M6-20
GTIN	4045197954398
Artikelklasse	31M

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Met minimale lengtecompensatie (MLA), door dempingselement.
- Verhoging van de standtijd van de tap/roltap maximaal 300%.
- Inwendige koelvloeistofoevoer tot 50 bar.
- Veilig spannen in snelwisselinzetstukken voor ER-spantangen.
- Rondloop schachtconus t.o.v. conus bij inzetstuk < 3 µm.

**Toepassing:**

Op bewerkingscentra met synchroonspindel.

- Voor het compenseren van spoedverschillen tussen de tap en synchroonspindel.
- Voor het compenseren van spoedtoleranties van de tappen.

**Accessoires:**

ER-spantangen, zie nr. 308881-309240 (maat ER11 / 16 / 25). ER-tap-spantangen met vierkant, zie nr. 309399 - 309413 (maat ER 11 / 16 / 25).

Snelwisselinzetstukken en verlengstukken, zie nr. 338120 – 338142.

Aantrekbouten, zie nr. 308600 – 308806.

Koelvloeistofleiding voor HSK, zie nr. 309880.

Dopsleutel voor HSK, zie nr. 309890.

**Technische beschrijving**

Geschikt voor ER-grootte	25
Afkoppellengte A-maat	82 mm

Tapbereik	M6 – M20
Lengtecompensatie trek	1 mm
Lengtecompensatie druk	0,2 mm
Buiten-Ø D	60 mm
Binnen-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Opname	BT 40
Inwendige koeling	ja, met max. 50 bar
Producttype	Taphouder

## Accessoires

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40