

HOLEX**Meskopopname met koelkanaalboring, HSK-A 100 A = 100, Doorn-Ø d1: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306687 22
GTIN	4045197954343
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
- Met balluff/RFID-chip-boring.
- Groter kraagcontactvlak.
- HSK-functievlakken bewerkt.

Met koelkanaalboring.

Toepassing:

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840.

Technische beschrijving

Freesdoornlengte L ₄	19 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	22
Buiten-Ø D	50 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	22

Span-Ø D ₁	22 mm
Opname	HSK-A 100 A = 100
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname