

Garant**Universeel gereedschapsassortiment XXL 70-delig, Aantal delen: 70****Bestelgegevens**

Bestelnummer

685500 70

GTIN

Artikelklasse

66H

Omschrijving**Uitvoering:**

Kunststof systeemkoffer L-BOXX® van slag- en stootvaste ABS-kunststof, spatwaterdicht. Het robuuste vastklikmechanisme maakt eenvoudig en snel koppelen of losmaken van de koffers mogelijk, evenals het transporteren van meerdere kunststof systeemkoffers in een combinatie van maximaal 40 kg. Deksel belastbaar tot 100 kg, beladingscapaciteit maximaal 25 kg.

Functie:

IPX4: Bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, maar geen bescherming tegen vreemde deeltjes of aanraking.

Levering:

Doppen 12-kant: Resp. 1 st. nr. 642129 maat 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Doppen voor binnenzeskantbouten: Resp. 1 st. nr. 643229 maat 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Dwarsgreep: 1 st. nr. 641329 gr. 295

Verlengstuk: Resp. 1 st. nr. 641029 maat 75; 130; 255

Cardangewricht: 1 St. nr. 641629 maat 1/2

Ratel: 1 st. nr. 640025 maat 1/2

Rolbandmaat: 1 St. nr. 462201 gr. 2,5

Steekringsleutel: Resp. 1 st. nr. 613600 maat 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Combinatietang: 1 St. nr. 700940 maat 160
 Halfronde tang: 1 St. nr. 713040 maat 200
 Zijsnijtang: 1 St. nr. 724840 maat 160
 Sleufschroevendraaier: Resp. 1 st. nr. 660030 maat 2; 3,5; 5,5; 6,5
 Schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 667690 maat 1; 2
 Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met kogelkop: 1 st. nr. 627132 maat 9
 Cutter: 1 St. nr. 845020
 Dekselinzet: 1 St. nr. 693352
 Opgeborgen in: L-BOXX® nr. 693330 maat 238

Opmerking:**Geleverd met gesorteerd gereedschap.****Technische beschrijving**

Gewicht	11 kg
IP-klasse	IP X4
Aantal delen	70
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Producttype	Gereedschapsassortiment

Accessoires

Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 2	667690 2
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 5,5 mm	660030 5,5
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 255 mm	641029 255
Steekringsleutel Sleutelwijdte 15 mm	613500 15
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 14 mm	643229 14
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 14 mm	642129 14
Steekringsleutel Sleutelwijdte 10 mm	613600 10
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 75 mm	641029 75
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 2 mm	660030 2

Halfronde tang, recht, verchroomd, met beklede grepen Totale lengte 200 mm	713040 200
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 34 mm	642129 34
Steekringsleutel Sleutelwijdte 9 mm	613600 9
Combinatietang, verchroomd, met 2-componenten- grepen Totale lengte 160 mm	700940 160
Dekselinzet, los	693352
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 15 mm	642129 15
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten- Haptoprene-handvat Bladbreedte b 3,5 mm	660030 3,5
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten- Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 1	667690 1
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 10 mm	643229 10
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642129 13
Steekringsleutel Sleutelwijdte 21 mm	613600 21
Rolbandmaat met kijkvenster Bandlengte 2,5 m	462201 2,5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 17 mm	613600 17
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 30 mm	642129 30
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 8 mm	643229 8
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 130 mm	641029 130
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 4 mm	643229 4
Steekringsleutel Sleutelwijdte 18 mm	613600 18
Steekringsleutel Sleutelwijdte 6 mm	613600 6
Steekringsleutel Sleutelwijdte 19 mm	613600 19
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type 1/2	640025 1/2
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641629 1/2
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 7 mm	643229 7
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642129 18
Steekringsleutel Sleutelwijdte 15 mm	613600 15
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 5 mm	643229 5
Kunststof systeemkoffer L-BOXX® leeg Type 238	693330 238

12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642129 22
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642129 16
Steekringsleutel Sleutelwijdte 12 mm	613600 12
Steekringsleutel Sleutelwijdte 20 mm	613600 20
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 12 mm	643229 12
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642129 24
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642129 19
Steekringsleutel Sleutelwijdte 13 mm	613600 13
Steekringsleutel Sleutelwijdte 16 mm	613600 16
Zijsnijtang, verchromd, met beklede grepen Totale lengte 160 mm	724840 160
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 6 mm	643229 6
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 11 mm	642129 11
Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met klemkogel,verchromd Aantal sleutels 9	627132 9
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 12 mm	642129 12
Steekringsleutel Sleutelwijdte 11 mm	613600 11
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 32 mm	642129 32
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 8 mm	642129 8
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 27 mm	642129 27
Mes regelbaar vr.isolementen TMmet 3 lemmeten, 18 mm	845020
Steekringsleutel Sleutelwijdte 7 mm	613600 7
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 295 mm	641329 295
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642129 21
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 6,5 mm	660030 6,5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 22 mm	613600 22
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642129 17
Steekringsleutel Sleutelwijdte 14 mm	613600 14
Steekringsleutel Sleutelwijdte 16 mm	613500 16

Steekringsleutel Sleutelwijdte 24 mm	613600 24
Steekringsleutel Sleutelwijdte 5,5 mm	613600 5,5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 8 mm	613600 8
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 10 mm	642129 10