

**Garant****Dopsleutelassortiment 1/2 inch 32-delig, Aantal delen: 32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	685550 32
GTIN	2050001944498
Artikelklasse	66H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kunststof systeemkoffer L-BOXX® van slag- en stootvaste ABS-kunststof, spatwaterdicht. Het robuuste vastklikmechanisme maakt eenvoudig en snel koppelen of losmaken van de koffers mogelijk, evenals het transporteren van meerdere kunststof systeemkoffers in een combinatie van maximaal 40 kg. Deksel belastbaar tot 100 kg, beladingscapaciteit maximaal 25 kg.

**Levering:**

Doppen 12-kant: Resp. 1 st. nr. 642129 maat 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Doppen voor binnenzeskantbouten: Resp. 1 st. nr. 643229 maat 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Dwarsgreep: 1 st. nr. 641329 gr. 295

Verlengstuk: Resp. 1 st. nr. 641029 gr. 75; 125; 250

Cardangewricht: 1 St. nr. 641629 maat 1/2

Ratel: 1 st. nr. 640025 maat 1/2

Dekselinzet: 1 St. nr. 693352

Opgeborgen in: L-BOXX® nr. 693330 maat 102

**Opmerking:**

**Geleverd met gesorteerd gereedschap in L-BOXX®.**

De geschikte rolwagen voor het transport van maximaal 5 stuks van L-BOXX® maat 102 is onder nr. 693370 maat 5 leverbaar.

## Technische beschrijving

Gewicht	6,6 kg
Uitvoering	met dopsleutel
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Producttype	Hardschuiminlay

## Accessoires

12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642129 13
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 6 mm	643229 6
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 8 mm	642129 8
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 27 mm	642129 27
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 255 mm	641029 255
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642129 21
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 295 mm	641329 295
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 12 mm	642129 12
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641629 1/2
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 15 mm	642129 15
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 12 mm	643229 12
Dekselinzet, los	693352
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 130 mm	641029 130
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 75 mm	641029 75
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 10 mm	642129 10
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 30 mm	642129 30
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642129 22
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type 1/2	640025 1/2
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 14 mm	643229 14

12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642129 17
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 5 mm	643229 5
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 4 mm	643229 4
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 7 mm	643229 7
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642129 18
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 10 mm	643229 10
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 14 mm	642129 14
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 11 mm	642129 11
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 8 mm	643229 8
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642129 16
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642129 19
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 32 mm	642129 32
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642129 24
Kunststof systeemkoffer L-BOXX® leeg Type 102	693330 102
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 34 mm	642129 34