

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251112 16/12
GTIN	4045197954442
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Kniehefboom	259015 2
Koplenkte L <sub>1</sub>	26 mm
Set verende stiften	259047 2
ISO-code houder	PSSNR/L 1616H12
Kniehefboomschroef	259018 2
geschikte wisselplaat	SN.. 1204..
Schachtgrootte	16 mm
Plaatafmeting	12 mm
Onderlegplaat	259031 20
Functiebreedte L <sub>4</sub>	20 mm
Totale lengte L	100 mm
Verenset	259044 2
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee

Instelhoek $\kappa$	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500