



Hefmagneet MaxX, Maximale draaglast (vlak): 125kg



Bestelgegevens

Bestelnummer	382001 125
GTIN	2050001944030
Artikelklasse	38D

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte en robuuste uitvoering met permanente neodymium-magneten. Door het principe van de 'neutrale kroon' worden magnetische verspreidingen tegengegaan en worden ongewenste aantrekkingskrachten ten opzichte van aangrenzende lasten voorkomen. Dankzij het uit één blok vervaardigde basisdeel zonder lasnaden is een constant prestatievermogen gegarandeerd. Een vergrendeling blokkeert de hefboom en voorkomt onbedoeld lossen van de last. Gecertificeerde loskracht.

Toepassing:

Snel en eenvoudig hanteren en transporteren van vlakke en ronde materialen met 3-voudige zekerheid.

Opmerking:

Met draaibaar hijssoog.

Technische beschrijving

Minimale materiaalwanddikte vlak	20 mm
Maat D	79 mm
Maat F	133 mm

Maat A	69 mm
Maat G	30 mm
Gewicht	3,5 kg
Maat C	79 mm
Maat B	118 mm
maximale Ø rond	300 mm
Minimale materiaalwanddikte rond	10 mm
Maximale heflast vlak	125 kg
Maat E	66 mm
Maximale heflast rond	50 kg
Maximale lengte vlak	1000 mm
Producttype	Hefmagneet