



Hefmagneet MaxX, Maximale draaglast (vlak): 1500kg



Bestelgegevens

Bestelnummer	382001 1500
GTIN	2050001944078
Artikelklasse	38D

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte en robuuste uitvoering met permanente neodymium-magneten. Door het principe van de 'neutrale kroon' worden magnetische verspreidingen tegengegaan en worden ongewenste aantrekkingskrachten ten opzichte van aangrenzende lasten voorkomen. Dankzij het uit één blok vervaardigde basisdeel zonder lasnaden is een constant prestatievermogen gegarandeerd. Een vergrendeling blokkeert de hefboom en voorkomt onbedoeld lossen van de last. Gecertificeerde loskracht.

Toepassing:

Snel en eenvoudig hanteren en transporteren van vlakke en ronde materialen met 3-voudige zekerheid.

Technische beschrijving

Minimale materiaalwanddikte rond	30 mm
Gewicht	66 kg
Maximale heflast rond	600 kg
Maat E	122 mm
Maat D	171 mm

Maat C	166 mm
Maat G	64 mm
Maat B	383 mm
Minimale materiaalwanddikte vlak	45 mm
Maat F	330 mm
Maximale heflast vlak	1500 kg
Maat A	316 mm
maximale Ø rond	500 mm
Maximale lengte vlak	3000 mm
Producttype	Hefmagneet