



Hefmagneet MaxX, Maximale draaglast (vlak): 2000kg



Bestelgegevens

Bestelnummer	382001 2000
GTIN	2050001944085
Artikelklasse	38D

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte en robuuste uitvoering met permanente neodymium-magneten. Door het principe van de 'neutrale kroon' worden magnetische verspreidingen tegengegaan en worden ongewenste aantrekkingskrachten ten opzichte van aangrenzende lasten voorkomen. Dankzij het uit één blok vervaardigde basisdeel zonder lasnaden is een constant prestatievermogen gegarandeerd. Een vergrendeling blokkeert de hefboom en voorkomt onbedoeld lossen van de last. Gecertificeerde loskracht.

Toepassing:

Snel en eenvoudig hanteren en transporteren van vlakke en ronde materialen met 3-voudige zekerheid.

Technische beschrijving

Maximale heflast rond	800 kg
Maat E	122 mm
Maat G	64 mm
Maat A	390 mm
Maximale heflast vlak	2000 kg
Gewicht	80 kg

Minimale materiaalwanddikte vlak	55 mm
Maat F	330 mm
Minimale materiaalwanddikte rond	35 mm
Maximale lengte vlak	3000 mm
Maat D	171 mm
maximale Ø rond	600 mm
Maat C	166 mm
Maat B	457 mm
Producttype	Hefmagneet