

**CleverDrill spiraalboor lang HSS N, ongecoat, Ø DC h8: 2 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	116050 2
GTIN	4045197954275
Artikelklasse	12B

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX CleverDrill – Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Advies:

Maximale boordiepte:

Spaangroeflengte (zie tabel) verminderd met 1,5×nominale Ø.

Opmerking:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met **142° tophoek** voor een hogere proceszekerheid

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 340

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L₂: 53 mm

Spaangroeflengte L_c: 56 mm

Totale lengte L: 85 mm

Schacht-Ø D_s: 2 mm

Technische beschrijving

Nominale Ø D _c	2 mm
Tolerantie nominale Ø	h8
Aantal snijkanten Z	2
Norm	DIN 340

Totale lengte L	85 mm
Schacht-Ø D _s	2 mm
Spaangroeflengte L _c	56 mm
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	53 mm
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor