

**Garant****Tesla-meter-meetapparaat voor meting van magnetisme, Type: 1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	380865 1
GTIN	4045197954565
Artikelklasse	310

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Lichte en compacte uitvoering. Tegen vuil beschermde behuizing.**
- **Automatische meetbereikkeuze. Weergave naar keuze in tesla of gauss.**
- **Statische en dynamische metingen.**
- **Weergave magnetische pool N/Z. Nulpuntinstelling.**

**Toepassing:**

Voor de meting van restremanentie, magnetische fluxdichtheid en veldverdeling op magnetische opspanplaten.

**Levering:**

Inclusief lederen tas en 4 x AA-batterijen.

**Opmerking:**

De sensor nr. 380866 gr. 1 kan bij slijtage eenvoudig worden nabesteld en vervangen.

**Technische beschrijving**

Meetbereik dynamische velden	0 - 750 mT
Meetnauwkeurigheid	± 5%
Werktemperatuur	0 - 40 °C
Meetbereik statische velden	0 - 1500 mT

Energievoorziening	Batterijvoeding
Batterijtype	Mignon, AA
Aantal inbegrepen batterijen	4
Producttype	Magneetveldmeter

---

## Accessoires

Meetsensor voor Tesla-meter Voor type 1	380866 1
---	----------