




Permanent-magnetische opspanplaat, met parallelle poolverdeling, Houder-Ø: 200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	380777 200
GTIN	2050001944405
Artikelklasse	33S

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtig magneetsysteem met **neodymium**-magneten en lage magneetveldhoogte.
Magneetkracht **traploos verstelbaar**.

Toepassing:

voor slijp- en draaiwerkzaamheden.
Voor het spannen van kleine en dunne tot grote werkstukken.

Opmerking:

integratie van een centergat 'J' mogelijk.

Technische beschrijving

Centreer-Ø	150 mm
Gewicht	13 kg
Centreerdiepte	4 mm
Hoogte	57 mm

Schroefdraad-Ø	4xM8
Nominale hechtkracht	100 N/cm ²
Mogelijk centergat J	20x6 mm
Hoogtetolerantie	0 / -1 mm
Steekcirkel-Ø	180 mm
Magneetveldhoogte	10 mm
Houder-Ø	200 mm
Parallele poolverdeling	8+3 mm
Slijtbaarheid van de poolplaat	6 mm
Producttype	Magnetische spanhouder