




## Permanent-magnetische opspanplaat, met parallelle poolverdeling, Houder- Ø: 300mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	380777 300
GTIN	2050001944429
Artikelklasse	33S

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Krchtig magneetsysteem met **neodymium**-magneten en lage magneetveldhoogte.  
Magneetkracht **traploos verstelbaar**.

**Toepassing:**

voor slijp- en draaiwerkzaamheden.

Voor het spannen van kleine en dunne tot grote werkstukken.

**Opmerking:**

integratie van een centergat 'J' mogelijk.

### Technische beschrijving

Mogelijk centergat J	25×20 mm
Hoogtetolerantie	0 / -1 mm
Slijtbaarheid van de poolplaat	6 mm
Magneetveldhoogte	10 mm

Hoogte	62 mm
Centreer-Ø	250 mm
Nominale hechtkracht	150 N/cm <sup>2</sup>
Schroefdraad-Ø	4×M8
Centreerdiepte	4 mm
Parallele poolverdeling	12+3 mm
Steekcirkel-Ø	285 mm
Houder-Ø	300 mm
Gewicht	31 kg
Producttype	Magnetische spanhouder