




Permanent-magnetische opspanplaat, met parallelle poolverdeling, Houder-Ø: 350mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	380777 350
GTIN	2050001949264
Artikelklasse	33S

Omschrijving

Uitvoering:

Krchtig magneetsysteem met **neodymium**-magneten en lage magneetveldhoogte.
Magneetkracht **traploos verstelbaar**.

Toepassing:

voor slijp- en draaiwerkzaamheden.

Voor het spannen van kleine en dunne tot grote werkstukken.

Opmerking:

integratie van een centergat 'J' mogelijk.

Technische beschrijving

Hoogtetolerantie	0 / -1 mm
Centreerdiepte	5 mm
Steekcirkel-Ø	334 mm
Hoogte	62 mm

Schroefdraad-Ø	4×M8
Centreer-Ø	300 mm
Gewicht	43 kg
Houder-Ø	350 mm
Mogelijk centergat J	25×20 mm
Nominale hechtkracht	150 N/cm ²
Parallele poolverdeling	12+3 mm
Magneetveldhoogte	10 mm
Slijtbaarheid van de poolplaat	6 mm
Producttype	Magnetische spanhouder