




Permanent-magnetische opspanplaat, met parallelle poolverdeling, Houder-Ø: 100mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	380776 100
GTIN	2050001943620
Artikelklasse	33S

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtig magneetsysteem met **neodymium**-magneten en lage magneetveldhoogte.
Magneetkracht **traploos verstelbaar**.

Toepassing:

Voor slijp- en draaiwerkzaamheden.
Voor het spannen van kleine en dunne tot middelgrote werkstukken.

Opmerking:

Integratie van een centergat 'J' mogelijk.

Technische beschrijving

Parallelle poolverdeling	1,9 mm
Hoogtetolerantie	0 / -1 mm
Steekcirkel-Ø	85 mm
Hoogte	50 mm

Centreerdiepte	4 mm
Nominale hechtkracht	70 N/cm ²
Magneetveldhoogte	8 mm
Centreer-Ø	60 mm
Houder-Ø	100 mm
Gewicht	3 kg
Mogelijk centergat J	20×14 mm
Schroefdraad-Ø	4×M8
Slijtbaarheid van de poolplaat	5 mm
Producttype	Magnetische spanhouder