




Permanent-magnetische opspanplaat, met parallelle poolverdeling, Houder-Ø: 300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	380776 300
GTIN	2050001943675
Artikelklasse	33S

Omschrijving

Uitvoering:

Krchtig magneetsysteem met **neodymium**-magneten en lage magneetveldhoogte.
Magneetkracht **traploos verstelbaar**.

Toepassing:

Voor slijp- en draaiwerkzaamheden.
Voor het spannen van kleine en dunne tot middelgrote werkstukken.

Opmerking:

Integratie van een centergat 'J' mogelijk.

Technische beschrijving

Magneetveldhoogte	8 mm
Gewicht	31 kg
Houder-Ø	300 mm
Hoogtetolerantie	0 / -1 mm

Centreerdiepte	4 mm
Hoogte	62 mm
Schroefdraad-Ø	4×M8
Steekcirkel-Ø	227 mm
Mogelijk centergat J	300×5 mm
Parallele poolverdeling	1,9 mm
Slijtbaarheid van de poolplaat	5 mm
Centreer-Ø	250 mm
Nominale hechtkracht	100 N/cm ²
Producttype	Magnetische spanhouder