




## Permanent-magnetische opspanplaat, met parallelle poolverdeling, Houder-Ø: 150mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	380776 150
GTIN	2050001943644
Artikelklasse	33S

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Krachtig magneetsysteem met **neodymium**-magneten en lage magneetveldhoogte.  
Magneetkracht **traploos verstelbaar**.

#### Toepassing:

Voor slijp- en draaiwerkzaamheden.  
Voor het spannen van kleine en dunne tot middelgrote werkstukken.

#### Opmerking:

Integratie van een centergat 'J' mogelijk.

### Technische beschrijving

Nominale hechtkracht	100 N/cm <sup>2</sup>
Parallele poolverdeling	1,9 mm
Centreerdiepte	4 mm
Gewicht	7 kg

Magneetveldhoogte	8 mm
Slijtbaarheid van de poolplaat	5 mm
Houder-Ø	150 mm
Steekcirkel-Ø	132 mm
Schroefdraad-Ø	4×M8
Hoogtetolerantie	0 / -1 mm
Centreer-Ø	110 mm
Mogelijk centergat J	24×5 mm
Hoogte	50 mm
Producttype	Magnetische spanhouder