




Zelfnivellerende kruislijnlasers GLL, Type: 3-80C



Bestelgegevens

Bestelnummer	468490 3-80C
GTIN	3165140888301
Artikelklasse	46T

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte kruislijnlasers met zelfnivellerende laserlijnen. Snel horizontaal en verticaal uitlijnen van lijnen. Robuust ontwerp met Softgrip-oppervlak dat bescherming biedt tegen stoten. Stof- en spatwaterdicht. Bovendien twee verticale loodpunten.

Een horizontale en 2 verticale 360°-lijnen maken een groot aantal nieuwe toepassingen mogelijk voor gelijktijdig markeren, uitlijnen en nivelleren bij binnentoepassingen. Groot werkbereik van max. 120 m met behulp van de ontvanger LR 7 Professional (toebehoort). Groot werkbereik tot max. 120 m met behulp van de ontvanger LR7 Professional (toebehoort). Bluetooth-interface voor gebruik met bediening op afstand, voor nauwkeurig werken zonder het apparaat aan te raken. **CAL Guard** bewaakt de lasers en meldt negatieve invloeden en nodige kalibratie. Alternatieve stroomvoorziening met 4x AA-batterijen. Hoogteverstelling met vergrendeling voor veilige en nauwkeurige uitlijning door universele houder BM1.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermde tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Accu met snellader, universele houder BM1, laserrichtplaat, beschermtas, transportkoffer.

Technische beschrijving

IP-klasse	IP 54
-----------	-------

Bereik	30 m
Maximale afwijking	±0,2 mm/m
Nivelleerbereik	±4 graden
Bereik met ontvanger	120 m
Lengte	162 mm
Statiefschroefdraad	1/4 inch
Statiefschroefdraad	5/8 inch
Aansluiting	Bluetooth-interface
Hoogte	148 mm
Gewicht	900 g
Laserklasse	2
Breedte	84 mm
Verpakking	Transportkoffer
Kleur van de laser	rood
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	1
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Kruislijnlaser