



Digitale hellingshoekmeter TECH, Type: 500



Bestelgegevens

Bestelnummer	467563 500
GTIN	4005069191252
Artikelklasse	46M

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte en robuuste behuizing, meetvlak van geëloxeerd aluminium. Variabele bevestigingsmogelijkheden via T-groef, V-groef en magneetsysteem. Verlicht digitaal display draait bij omslagpositie.

Geïntegreerde waarschuwingfunctie voorkomt foutieve metingen. Toetsenblokkering, Hold- en referentiefunctie.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief beschermtas. 2 × batterijen nr. 081561 gr. LR6.

Technische beschrijving

Numerieke resolutie	0,01 graden
Breedte	32 mm
Hoogte	70 mm
Meetbereik	360 (4×90°) graden
Lengte	175 mm
Vlakheidstolerantie	0,07 mm

Maximale afwijking elektronikamodule	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) graden
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Accuvoeding
Verpakking	stevige box
Kalibratie	H2
Producttype	Hellingshoekmeter

Dienstverlening

KalibratieAswaterpas / elektronische hellingshoekmeter Nauwkeurigheid 0,02 mm/m	026620 0,02
------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
--------------------------------------------------	------------