



Digitale hellingshoekmeter TECH, Type: 1000



Bestelgegevens

Bestelnummer	467563 1000
GTIN	4005069191269
Artikelklasse	46M

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte en robuuste behuizing, meetvlak van geëloxeerd aluminium. Variabele bevestigingsmogelijkheden via T-groef, V-groef en magneetsysteem. Verlicht digitaal display draait bij omslagpositie.

Geïntegreerde waarschuwingsfunctie voorkomt foutieve metingen. Toetsenblokkering, Hold- en referentiefunctie. Slimme documentatie van afzonderlijke metingen of continumetingen. Seriële interface voor de aansluiting op pc en bussystemen. Gelijktijdig gebruik van meerdere apparaten in een systeem.

Gratis software STABILA ANALYTICS voor eenvoudige analyse en documentatie van de meetwaarden, zonder programmeerwerk.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief beschermtas. Li-ion-accu met netadapter, 4 landspecifieke wisseladapters, 2 signaalkabels, analysesoftware.

Technische beschrijving

Lengte	175 mm
Numerieke resolutie	0,01 graden
Meetbereik	0 – 360 graden

Hoogte	70 mm
Vlakheidstolerantie	0,07 mm
Breedte	32 mm
Maximale afwijking elektronikamodule	0,05 (0°; 90°; 180°; 270°); 0,1 (1° – 359°) graden
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Accuvoeding
Verpakking	stevige box
Kalibratie	H2
Producttype	Hellingshoekmeter

Dienstverlening

KalibratieAswaterpas / elektronische hellingshoekmeter Nauwkeurigheid 0,02 mm/m	026620 0,02
--	-------------