

**Garant****Klemdraaihouder met vaste hellingshoek 1,5°, rechts, Schacht- /  
plaatafmeting L: 8/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	271995 8/11
GTIN	4045197954589
Artikelklasse	21W

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	136,4 mm
Spanschroef voor draadsnijplaat	279810 4
Schachtgrootte	8 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	8 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	17,5 mm
Hellingshoek	1,5 graden
Plaatafmeting	11 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Producttype	Klemdraaihouder

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Spanschroef Type 4	279810 4
	659957 500

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

---