

Garant**Klemdraaihouder met vaste hellingshoek 1,5°, rechts, Schacht- /
plaatafmeting L: 10/11mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 271995 10/11 |
| GTIN | 4045197954596 |
| Artikelklasse | 21W |

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Functiebreedte L ₄ | 10 mm |
| Schachtgrootte | 10 mm |
| Spanschroef voor draadsnijplaat | 279810 4 |
| Koplengte L ₁ | 17,5 mm |
| Totale lengte L | 125 mm |
| Hellingshoek | 1,5 graden |
| Plaatafmeting | 11 mm |
| Inzetsoort | rechts |
| Inwendige koeling | nee |
| Producttype | Klemdraaihouder |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8 | 674248 TX8 |
| Spanschroef Type 4 | 279810 4 |
| | 659957 500 |

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm
