

Garant**Klemdraaihouder met vaste hellingshoek 1,5°, rechts, Schacht- /
plaatafmeting L: 25/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	271995 25/11
GTIN	4045197954732
Artikelklasse	21W

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	25 mm
Totale lengte L	152 mm
Spanschroef voor draadsnijplaat	279810 4
Schachtgrootte	25 mm
Koplengte L ₁	30 mm
Hellingshoek	1,5 graden
Plaatafmeting	11 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Spanschroef Type 4	279810 4

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500