

**Garant****Lijmtang van smeedbaar gietijzer, Spanwijdte: 2500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860050 2500
GTIN	4045197559746
Artikelklasse	81D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogwaardige spanbekken van smeedbaar gietijzer; dikke, prismatische geleiderail van profielstaal, geribbeld, galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel, gebruieneerd, met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentsnelinstelling, stevig spannend. Glijdende spanbek **met slipbeveiliging**, zodat de gespannen lijmtang zich niet kan loswerken. Beweegbare, zonder gereedschap wisselbare aandrukplaat vanaf gr. 160.

Vrij kantelende aandrukplaat met geïntegreerde **spindelbeveiliging verhindert loswerken** van de spindel bij vibraties. Maximale krachtverbrenging door **krachthandvat** met stroef Haptoprene-oppervlak en slagvaste PP-kern. Slipvrij oppervlak ook bij natte en vette handen.

**Zonder beschermkap.**

**Norm:**

**DIN 5117**

**Reservedeel:**

Beschermkap nr. 860051.

**Technische beschrijving**

Uitsteeklengte	120 mm
----------------	--------

Spanwijdte	2500 mm
Doorsnede van de geleiderail	35×11 mm
Producttype	Lijmtang

---

## Accessoires

Aandrukplaten-assortiment 12-delig Type 300-2500	860051 300-2500
--	-----------------