

**Lijmtang van smeedbaar gietijzer, Spanwijdte: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860100 300
GTIN	4008158014470
Artikelklasse	82C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogwaardige spanbekken van smeedbaar gietijzer; dikke, prismatische geleiderail van profielstaal, geribbeld, galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel, gebruineerd, met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentsnelinstelling, stevig spannend. Met kunststof beschermkap op het klemvlak.

**Norm:****DIN 5117****Technische beschrijving**

Spanwijdte	300 mm
Uitsteeklengte	140 mm
Doorsnede van de geleiderail	32x10 mm
Producttype	Lijmtang

