



Lijmtang van smeedbaar gietijzer, Spanwijdte: 500mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	860000 500
GTIN	4008158011448
Artikelklasse	83J

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige spanbekken van smeedbaar gietijzer; dikke, prismatische geleiderail van profielstaal, geribbeld, galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel, gebruineerd, met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentsnelinstelling, stevig spannend. Glijdende spanbek **met slipbeveiliging**, zodat de gespannen lijmtang zich niet kan loswerken. Beweegbare, zonder gereedschap wisselbare aandrukplaat vanaf gr. 160. **Zonder beschermkap**. Spankracht tot 7000 N.

Norm:

DIN 5117

Reservedeel:

Beschermkap nr. 860115.

Technische beschrijving

Doorsnede van de geleiderail	35×11 mm
Uitsteeklengte	120 mm
Spanwijdte	500 mm

Producttype

Lijmtang

Accessoires

Compleet benedendeel voor momentlijmtangen Type 500

860060 500

Aandrukplaten-assortiment 8-delig Drukplaat-Ø 37 mm

860115 37

Vario-spanopzetstukken, paar

862950