

SWISS TOOLS

**Boorstangschacht cilindrisch, Ø D – A-maat: 25-200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320410 25-200
GTIN	2050001945174
Artikelklasse	36D

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Voor efficiënte draaibewerking.
- Voor links- en rechtsdraaiende bewerking.

**Toepassing:**

Voor de opname van wisselsnijkoppen.

**Opmerking:**

Zie voor geschikte wisselkoppen nr. 264826 – 264827.

**Technische beschrijving**

Ø D	25 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel