



## Lijmtang van smeedbaar gietijzer, Spanwijdte: 600mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	860000 600
GTIN	4008158011479
Artikelklasse	83J

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Hoogwaardige spanbekken van smeedbaar gietijzer; dikke, prismatische geleiderail van profielstaal, geribbeld, galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel, gebruieneerd, met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentsnelinstelling, stevig spannend. Glijdende spanbek **met slipbeveiliging**, zodat de gespannen lijmtang zich niet kan loswerken. Beweegbare, zonder gereedschap wisselbare aandrukplaat vanaf gr. 160. **Zonder beschermkap**. Spankracht tot 7000 N.

#### Norm:

**DIN 5117**

#### Reservedeel:

Beschermkap nr. 860115.

### Technische beschrijving

Uitsteeklengte	120 mm
Spanwijdte	600 mm
Doorsnede van de geleiderail	35×11 mm

Producttype

Lijmtang

---

**Accessoires**

Compleet benedendeel voor momentlijmtangen Type 500

860060 500

Aandrukplaten-assortiment 8-delig Drukplaat-Ø 37 mm

860115 37

Vario-spanopzetstukken, paar

862950