



Hoge voedingsfrees MFH mini, Met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 63/8mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221965 63/8
GTIN	2050002058798
Artikelklasse	250

Technische beschrijving

Raminghoek α_{\max}	0,32 graden
Raminglengte L voor α_{\max}	54,3 mm
Aantal snijkanten Z	8
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Snijkant-Ø D_c	63 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	119 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm
Inwendige koeling	ja
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Ø D_3	56 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Instelhoek κ	15 graden
Fz Helix	0,8
Schachtuitvoering	Met boring
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------