

Palletbasisstelling, Diepte 1100 mm, Hoogte: 4000 mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 991201 4000 |
| GTIN | 4058255039128 |
| Artikelklasse | 960 |

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Basisstelling bestaande uit 2 profielframes met telkens 4 vloerankers en 2 resp. 3 liggerparen.

Aanbouwstelling bestaande uit 1 profielframe met 4 vloerankers en 2 resp. 3 liggerparen. Extra niveaus vindt u onder toebehoren.

Liggers type LNS 100×50×1,5.

Opbouwmaat basisstelling: 2872 mm.

Omschrijving:**Opbouwmaten:****Totale lengte van de stelling:**

Voor staanderframes S610-M18 en S625-A18:

Nominale lengte + aantal staanders × 86 mm (bij S610-M18)

Nominale lengte + aantal staanders × 110 mm (bij S625-A18).

Kleur:

Staanders overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, liggers overeenkomstig RAL 2004, zuiver oranje, **poedercoating**.

Opmerking:

- **Bij ongelijke vloeren adviseren wij extra onderlegplaten.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.**

- **Rekening houden met ten minste 100 mm afstand van de staanderframes ten opzichte van muren of gebouwdelen voor de voetplaat.**

Bij het inbouwen van de liggers moet erop worden gelet dat de **buitenste staander ten minste 500 mm boven het laatste magazijnniveau uitsteekt**. Binnen de stellingrij is een uitsteekmaat van 100 mm voldoende.

Kleuren: RAL 5010, 2004

Opbouwmaat basisstelling breedte: 2872 mm

Vakbreedte: 2700 mm

Vakbelasting: 1840 kg

Veldbelasting (3 velden met elk 3 liggerparen per veld): 10250 kg

Frameprofiel: S610-M18

Technische beschrijving

| | |
|---|----------------|
| Inhaken | ja |
| Aantal palletruimtes per veld | 12 |
| Vakbreedte | 2700 mm |
| Ligger type | LNS 100×50×1,5 |
| Hoogte | 4000 mm |
| Diepte | 1100 mm |
| Frameprofiel | S610-M18 |
| Stellingopbouw | Basisstelling |
| Aantal stellingstaanders | 2 |
| Opbouwmaat basisstelling breedte | 2872 mm |
| Stellingtoegang | tweezijdig |
| Vakbelasting | 1840 kg |
| Klantmontage | ja |
| Veldbelasting (3 velden met elk 3 liggerparen per veld) | 10250 kg |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 1840 kg |
| Opname van pallets met draagvermogen | 613 kg |
| Hoogteverstelling in raster | 50 mm |
| Montage-uitvoering | Inhaakstelling |
| Kleuren | RAL 5010, 2004 |

| | |
|----------------------|----------------|
| Productnaamattribuut | Diepte 1100 mm |
| Producttype | Palletstelling |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Borgpen voor liggers | 991331 |
| Vloeranker voor palletstellingframes | 991470 |
| Liggerpaar LNS 100×50 Liggerlengte 2700 mm | 991337 2700 |
| Onderlegplaten voor palletstellingframes Set 3-delig | 991480 |