

Palletbasisstelling, Diepte 1100 mm, Hoogte: 5000 mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	991211 5000
GTIN	4058255039265
Artikelklasse	960

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Basisstelling bestaande uit 2 profielframes met telkens 4 vloerankers en 2 resp. 3 liggerparen.

Aanbouwstelling bestaande uit 1 profielframe met 4 vloerankers en 2 resp. 3 liggerparen. Extra niveaus vindt u onder toebehoren.

Liggers type LNS 110×50×1,5.

Opbouwmaat basisstelling: 2872 mm.

Omschrijving:**Opbouwmaten:****Totale lengte van de stelling:**

Voor staanderframes S610-M18 en S625-A18:

Nominale lengte + aantal staanders × 86 mm (bij S610-M18)

Nominale lengte + aantal staanders × 110 mm (bij S625-A18).

Kleur:

Staanders overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, liggers overeenkomstig RAL 2004, zuiver oranje, **poedercoating**.

Opmerking:

- **Bij ongelijke vloeren adviseren wij extra onderlegplaten.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.**

- **Rekening houden met ten minste 100 mm afstand van de staanderframes ten opzichte van muren of gebouwdelen voor de voetplaat.**

Bij het inbouwen van de liggers moet erop worden gelet dat de **buitenste staander ten minste 500 mm boven het laatste magazijnniveau uitsteekt**. Binnen de stellingrij is een uitsteekmaat van 100 mm voldoende.

Kleuren: RAL 5010, 2004

Opbouwmaat basisstelling breedte: 2872 mm

Vakbreedte: 2700 mm

Vakbelasting: 2580 kg

Veldbelasting (3 velden met elk 3 liggerparen per veld): 8650 kg

Frameprofiel: S610-M18

Technische beschrijving

Stellingopbouw	Basisstelling
Opbouwmaat basisstelling breedte	2872 mm
Frameprofiel	S610-M18
Aantal palletruimtes per veld	12
Diepte	1100 mm
Vakbelasting	2580 kg
Stellingtoegang	tweezijdig
Veldbelasting (3 velden met elk 3 liggerparen per veld)	8650 kg
Ligger type	LNS 100×50×1,5
Inhaken	ja
Aantal stellingstaanders	2
Hoogte	5000 mm
Vakbreedte	2700 mm
Klantmontage	ja
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	2580 kg
Opname van pallets met draagvermogen	860 kg
Hoogteverstelling in raster	50 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Kleuren	RAL 5010, 2004

Productnaamattribuut	Diepte 1100 mm
Producttype	Palletstelling

Accessoires

Borgpen voor liggers	991331
Vloeranker voor palletstellingframes	991470
Onderlegplaten voor palletstellingframes Set 3-delig	991480