

Palletaanbouwstelling, Diepte 1100 mm, Hoogte: 4500 mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	991216 4500
GTIN	4058255039319
Artikelklasse	960

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Basisstelling bestaande uit 2 profielframes met telkens 4 vloerankers en 2 resp. 3 liggerparen.

Aanbouwstelling bestaande uit 1 profielframe met 4 vloerankers en 2 resp. 3 liggerparen. Extra niveaus vindt u onder toebehoren.

Liggers type LNS 110×50×1,5.

Opbouwmaat aanbouwstelling: 2786 mm.

Omschrijving:**Opbouwmaten:****Totale lengte van de stelling:**

Voor staanderframes S610-M18 en S625-A18:

Nominale lengte + aantal staanders × 86 mm (bij S610-M18)

Nominale lengte + aantal staanders × 110 mm (bij S625-A18).

Kleur:

Staanders overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, liggers overeenkomstig RAL 2004, zuiver oranje, **poedercoating**.

Opmerking:

- **Bij ongelijke vloeren adviseren wij extra onderlegplaten.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.**

- **Rekening houden met ten minste 100 mm afstand van de staanderframes ten opzichte van muren of gebouwdelen voor de voetplaat.**

Bij het inbouwen van de liggers moet erop worden gelet dat de **buitenste staander ten minste 500 mm boven het laatste magazijnniveau uitsteekt**. Binnen de stellingrij is een uitsteekmaat van 100 mm voldoende.

Kleuren: RAL 5010, 2004

Opbouwmaat aanbouwstelling breedte: 2786 mm

Vakbreedte: 2700 mm

Vakbelasting: 2580 kg

Veldbelasting (3 velden met elk 3 liggerparen per veld): 9180 kg

Frameprofiel: S610-M18

Technische beschrijving

Diepte	1100 mm
Stellingtoegang	tweezijdig
Stellingopbouw	Aanbouwstelling
Hoogte	4500 mm
Aantal palletruimtes per veld	12
Vakbreedte	2700 mm
Vakbelasting	2580 kg
Veldbelasting (3 velden met elk 3 liggerparen per veld)	9180 kg
Inhaken	ja
Frameprofiel	S610-M18
Klantmontage	ja
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	2786 mm
Aantal stellingstaanders	1
Ligger type	LNS 100×50×1,5
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	2580 kg
Opname van pallets met draagvermogen	860 kg
Hoogteverstelling in raster	50 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Kleuren	RAL 5010, 2004

Productnaamattribuut	Diepte 1100 mm
Producttype	Palletstelling

Accessoires

Vloeranker voor palletstellingframes	991470
Onderlegplaten voor palletstellingframes Set 3-delig	991480
Borgpen voor liggers	991331