

**Palletaanbouwstelling, Diepte 1100 mm, Hoogte: 3500 mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 991226 3500   |
| GTIN          | 4058255039418 |
| Artikelklasse | 960           |

**Omschrijving****OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

**Basisstelling** bestaande uit 2 profielframes met telkens 4 vloerankers en 2 resp. 3 liggerparen.

**Aanbouwstelling** bestaande uit 1 profielframe met 4 vloerankers en 2 resp. 3 liggerparen. Extra niveaus vindt u onder toebehoren.

**Liggers** type EGN 120×50×1,5.

Opbouwmaat aanbouwstelling: 2786 mm.

**Omschrijving:****Opbouwmaten:****Totale lengte van de stelling:**

Voor staanderframes S610-M18 en S625-A18:

Nominale lengte + aantal staanders × 86 mm (bij S610-M18)

Nominale lengte + aantal staanders × 110 mm (bij S625-A18).

**Kleur:**

Staanders overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, liggers overeenkomstig RAL 2004, zuiver oranje, **poedercoating**.

**Opmerking:**

- **Bij ongelijke vloeren adviseren wij extra onderlegplaten.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.**

- **Rekening houden met ten minste 100 mm afstand van de staanderframes ten opzichte van muren of gebouwdelen voor de voetplaat.**

Bij het inbouwen van de liggers moet erop worden gelet dat de **buitenste staander ten minste 500 mm boven het laatste magazijnniveau uitsteekt**. Binnen de stellingrij is een uitsteekmaat van 100 mm voldoende.

Kleuren: RAL 5010, 2004

Opbouwmaat aanbouwstelling breedte: 2786 mm

Vakbreedte: 2700 mm

Vakbelasting: 3250 kg

Veldbelasting (3 velden met elk 2 liggerparen per veld): 9495 kg

Frameprofiel: S610-M18

## Technische beschrijving

|                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Frameprofiel                                                            | S610-M18        |
| Vakbelasting                                                            | 3250 kg         |
| Ligger type                                                             | EGN 120×50×1,5  |
| Stellingtoegang                                                         | tweezijdig      |
| Vakbreedte                                                              | 2700 mm         |
| Stellingopbouw                                                          | Aanbouwstelling |
| Hoogte                                                                  | 3500 mm         |
| Veldbelasting (3 velden met elk 2 liggerparen per veld)                 | 9495 kg         |
| Opbouwmaat aanbouwstelling breedte                                      | 2786 mm         |
| Aantal palletruimtes per veld                                           | 9               |
| Aantal stellingstaanders                                                | 1               |
| Klantmontage                                                            | ja              |
| Inhaken                                                                 | ja              |
| Diepte                                                                  | 1100 mm         |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 3250 kg         |
| Opname van pallets met draagvermogen                                    | 1083 kg         |
| Hoogteverstelling in raster                                             | 50 mm           |
| Montage-uitvoering                                                      | Inhaakstelling  |
| Kleuren                                                                 | RAL 5010, 2004  |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Productnaamattribuut | Diepte 1100 mm |
| Producttype          | Palletstelling |

---

## Accessoires

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Onderlegplaten voor palletstellingframes Set 3-delig | 991480 |
| Borgpen voor liggers                                 | 991331 |
| Vloeranker voor palletstellingframes                 | 991470 |