

**VDI-multi-opname, Schacht-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319185 40
GTIN	4045197955050
Artikelklasse	32V

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

**Norm:**

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

**Technische beschrijving**

$l_1$	72 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
$h_6$	48 mm
$h_2$	34 mm
Schacht-Ø $d_1$	40 mm
$h_1$	25 mm
$h_5$	32,5 mm
$b_2$	42,5 mm

Schachtbreedte $b_3$	20,5 mm
$b_1$	90 mm
Producttype	VDI-multi-opname