



## VDI-multi-opname, Schacht-Ø d1: 30mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	319185 30
GTIN	4045197955043
Artikelklasse	32V

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

#### Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

### Technische beschrijving

b <sub>1</sub>	76 mm
l <sub>1</sub>	60 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
h <sub>5</sub>	28 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30
Schachtbreedte b <sub>3</sub>	17 mm
b <sub>2</sub>	35 mm

Schacht-Ø d <sub>1</sub>	30 mm
h <sub>6</sub>	38 mm
Producttype	VDI-multi-opname