

**VDI-multi-opname bovenhands, Schacht-Ø d1: 30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319190 30
GTIN	4045197955074
Artikelklasse	32V

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

**Norm:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.**

**Technische beschrijving**

Schachtbreedte $b_3$	17 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30
Schacht-Ø $d_1$	30 mm
$h_6$	38 mm
$b_1$	76 mm
$h_2$	29 mm
$h_5$	28 mm

$h_1$	20 mm
$b_2$	35 mm
$l_1$	60 mm
Producttype	VDI-multi-opname