

**VDI-multi-opname bovenhands, Schacht-Ø d1: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319190 50
GTIN	4045197955098
Artikelklasse	32V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

Norm:**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.****Technische beschrijving**

Schachtbreedte b_3	25,5 mm
Schacht-Ø d_1	50 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 50
b_2	50 mm
h_6	60 mm
h_5	35 mm
h_2	41 mm

b_1	105 mm
h_1	32 mm
l_1	85 mm
Producttype	VDI-multi-opname