


**Garant****WOEX 05T304 T, HB330, Type: UNI****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 232635 UNI    |
| GTIN          | 4045197955142 |
| Artikelklasse | 21E           |

**Omschrijving****T.b.v. :**

GARANT wisselplaat-volboor nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Verspaningsstrategie: MTC

Voeding f: 0,1 mm/omw.

**Technische beschrijving**

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Voeding f                    | 0,1 mm/omw.                |
| Aantal wisselingen/snikanten | 3                          |
| ISO-code wisselplaat         | WOEX 05T304 T              |
| Soort                        | HB330                      |
| Snijmateriaal                | HM                         |
| Verspaningsstrategie         | MTC                        |
| Producttype                  | Wisselplaat voor het boren |

**Gebruikersgegevens**

|                               | <b>Geschiktheid</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-code</b> |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup> | geschikt            | 275 m/min            | P               |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup> | geschikt            | 275 m/min            | P               |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup> | geschikt            | 275 m/min            | P               |
| RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>   | geschikt            | 165 m/min            | M               |
| RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>   | beperkt geschikt    | 165 m/min            | M               |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | beperkt geschikt    | 80 m/min             | S               |
| Uni                           | geschikt            |                      |                 |
| nat maximaal                  | geschikt            |                      |                 |