

**Garant****Lijmtang van smeedbaar gietijzer, Spanwijdte: 400mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860050 400
GTIN	4045197559661
Artikelklasse	81D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogwaardige spanbekken van smeedbaar gietijzer; dikke, prismatische geleiderail van profielstaal, geribbeld, galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel, gebruieneerd, met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentsnelinstelling, stevig spannend. Glijdende spanbek **met slipbeveiliging**, zodat de gespannen lijmtang zich niet kan loswerken. Beweegbare, zonder gereedschap wisselbare aandrukplaat vanaf gr. 160.

Vrij kantelende aandrukplaat met geïntegreerde **spindelbeveiliging verhindert loswerken** van de spindel bij vibraties. Maximale krachtoverbrenging door **krachthandvat** met stroef Haptoprene-oppervlak en slagvaste PP-kern. Slipvrij oppervlak ook bij natte en vette handen. Met kunststof beschermkap op het klemvlak.

**Norm:****DIN 5117****Reservedeel:**

Beschermkap nr. 860051.

**Technische beschrijving**

Spanwijdte	400 mm
------------	--------

Doorsnede van de geleiderail	32×10 mm
Uitsteeklengte	175 mm
Producttype	Lijmtang

---

## Accessoires

Aandrukplaten-assortiment 12-delig Type 300-2500	860051 300-2500
--	-----------------