

FLUKE.

Stroom-spanningstester, Type: T6-600**Bestelgegevens**

Bestelnummer	473215 T6-600
GTIN	095969854108
Artikelklasse	47H

Omschrijving**Uitvoering:**

Open stroomtang voor het **contactloos meten van spanning**, stroom en frequentie, zonder meetkabels met spanningvoerende punten in contact te hoeven brengen. Testpennen verwisselbaar. Voor meting van draaddoorsnedes van 120 mm². Goed afleesbaar display met achtergrondverlichting.

Toepassing:

Voor een professionele spannings- en polariteitstest en stroommeting. Geschikt voor werkzaamheden in de elektrotechniek, industrie, voor reparaties en service (opsporen van fouten).

Norm:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Levering:

Inclusief 2 batterijen 081561 maat LR6, aangesloten meetkabels met afneembare 4 mm meetpuntbeschermkappen.

Technische beschrijving

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
---	------------

Meetmethode	TRUE RMS
Aantal inbegrepen batterijen	2
Overspanningscategorie	CAT III 600 V
Kalibratie	I4
Wisselstroom AC	0,1 - 200 A
Weerstand	1 Ω – 2 k Ω
Waardeopslagtoets	ja
Weergavebereik AC	1 - 600 V
Weergavebereik DC	1 - 600 V
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Multimeter

Dienstverlening

KalibratieStroomtang Type D	027050 D
-----------------------------	----------

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
--	------------