

Garant**Lijmtang van smeedbaar gietijzer, Spanwijdte: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860050 500
GTIN	4045197559678
Artikelklasse	81D

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogwaardige spanbekken van smeedbaar gietijzer; dikke, prismatische geleiderail van profielstaal, geribbeld, galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel, gebruieneerd, met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentsnelinstelling, stevig spannend. Glijdende spanbek **met slipbeveiliging**, zodat de gespannen lijmtang zich niet kan loswerken. Beweegbare, zonder gereedschap wisselbare aandrukplaat vanaf gr. 160.

Vrij kantelende aandrukplaat met geïntegreerde **spindelbeveiliging verhindert loswerken** van de spindel bij vibraties. Maximale krachtverbrenging door **krachthandvat** met stroef Haptoprene-oppervlak en slagvaste PP-kern. Slipvrij oppervlak ook bij natte en vette handen.

Zonder beschermkap.

Norm:

DIN 5117

Reservedeel:

Beschermkap nr. 860051.

Technische beschrijving

Spanwijdte	500 mm
------------	--------

Doorsnede van de geleiderail	35×11 mm
Uitsteeklengte	120 mm
Producttype	Lijmtang

Accessoires

Aandrukplaten-assortiment 12-delig Type 300-2500	860051 300-2500
--------------------------------------------------	-----------------