

FLUKE.

Stroom-spanningstester, Type: T6-1000**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 473215 T6-1000 |
| GTIN | 095969854030 |
| Artikelklasse | 47H |

Omschrijving**Uitvoering:**

Open stroomtang voor het **contactloos meten van spanning**, stroom en frequentie, zonder meetkabels met spanningvoerende punten in contact te hoeven brengen. Testpennen verwisselbaar. Voor meting van draaddoorsnedes van 120 mm². Goed afleesbaar display met achtergrondverlichting. Gelijktijdige weergave van de actuele spannings- en stroomwaarde op display.

Toepassing:

Voor een professionele spannings- en polariteitstest en stroommeting. Geschikt voor werkzaamheden in de elektrotechniek, industrie, voor reparaties en service (opsporen van fouten).

Norm:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Levering:

Inclusief 2 batterijen 081561 maat LR6, aangesloten meetkabels met afneembare 4 mm meetpuntbeschermkappen.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------|-------------|
| Wisselstroom AC | 0,1 - 200 A |
|-----------------|-------------|

| | |
|---|------------------------------|
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081561 LR6 |
| Kalibratie | I4 |
| Weerstand | 1 Ω – 100 k Ω |
| Overspanningscategorie | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
| Meetmethode | TRUE RMS |
| Aantal inbegrepen batterijen | 2 |
| Waardeopslagtoets | ja |
| Weergavebereik DC | 1 - 1000 V |
| Weergavebereik AC | 1 - 1000 V |
| Frequentiemeting | 45 - 66 Hz |
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Producttype | Multimeter |

Dienstverlening

| | |
|-----------------------------|----------|
| KalibratieStroomtang Type D | 027050 D |
|-----------------------------|----------|

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6 | 081561 LR6 |
|--|------------|