



## Spiraalboor HSS N, ongecoat, Ø DC h8: 43mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	116320 43
GTIN	4045197955609
Artikelklasse	12C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Speciaal behandeld oppervlak, daardoor gereduceerde opslasneiging **en verbeterde spaanafvoer.**

#### Advies:

#### Maximale boordiepte:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

#### Opmerking:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530.**

### Technische beschrijving

Morseconus MK maat	4
Tolerantie nominale Ø	h8
Nominale Ø $D_c$	43 mm
Voeding $f$ in staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,32 mm/omw,
Aantal snijkanten $Z$	2
Norm	DIN 345
Totale lengte $L$	359 mm
aanbevolen maximale boordiepte $L_2$	145,5 mm
Spaangroeflengte $L_c$	210 mm
Tophoek	118 graden
Schacht	Morseconus

Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Spiraalhoek	20-30 graden
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	40 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	25 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	25 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		