



## Winkelhaak met aanslag van geëloxeerd aluminium Nauwkeurigheid 1, Sleutellengte: 200X130mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	451060 200X130
GTIN	4067263125969
Artikelklasse	42F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Winkelhaak van gehard aluminium. Krasvast, zwart geëloxeerd spiegelvrij oppervlak. Controlevlakken zeer fijn bewerkt. Goed afleesbare, gelaserde schaalverdeling. Antimagnetisch.

### Technische beschrijving

Haaksheid	0,02 mm
Lengte lang been	200 mm
Sleutellengte	200×130 mm
Lengte kort been	130 mm
Beendoorsnede	30×7 mm
Kalibratie	F1
Norm	Fabrieksnorm
Nauwkeurigheid	1

Materiaal	Aluminium
alle delen	gehard
Controlevlakken	gefreesd
Producttype	Winkelhaak met aanslag

### Dienstverlening

DAkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750
KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 300 mm	025000 300