



Platte winkelhaak van geëloxeerd aluminium Nauwkeurigheid 1, Sleutellengte: 400X265mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	451050 400X265
GTIN	4045197955739
Artikelklasse	42F

Omschrijving

Uitvoering:

Winkelhaak van gehard aluminium. Krasvast, zwart geëloxeerd spiegelvrij oppervlak. Controlevlakken zeer fijn bewerkt. Goed afleesbare, gelaserde schaalverdeling. Antimagnetisch.

Technische beschrijving

Haaksheid	0,03 mm
Lengte kort been	265 mm
Beendoorsnede	45×10 mm
Sleutellengte	400×265 mm
Lengte lang been	400 mm
Kalibratie	F1
Norm	Fabrieksnorm
Nauwkeurigheid	1

Materiaal	Aluminium
alle delen	gehard
Controlevlakken	gefreesd
Producttype	Platte winkelhaak

Dienstverlening

KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025000 750
DAkKS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750