



Winkelhaak met aanslag van geëloxeerd aluminium Nauwkeurigheid 1, Sleutellengte: 100X70mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	451060 100X70
GTIN	4067263125945
Artikelklasse	42F

Omschrijving

Uitvoering:

Winkelhaak van gehard aluminium. Krasvast, zwart geëloxeerd spiegelvrij oppervlak. Controlevlakken zeer fijn bewerkt. Goed afleesbare, gelaserde schaalverdeling. Antimagnetisch.

Technische beschrijving

Sleutellengte	100x70 mm
Haaksheid	0,015 mm
Beendoorsnede	20x5 mm
Lengte lang been	100 mm
Lengte kort been	70 mm
Kalibratie	F1
Norm	Fabrieksnorm
Nauwkeurigheid	1

Materiaal	Aluminium
alle delen	gehard
Controlevlakken	gefreesd
Producttype	Winkelhaak met aanslag

Dienstverlening

DAkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750
KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 100 mm	025000 100