

HOLEX®

Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 19-delig, Type: 12



Bestelgegevens

Bestelnummer	633917 12
GTIN	4045197955913
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**. Met 12-kant doppen.

Toepassing:

Voor bouten / moeren gs_profil_6kant-einsatz M5 – M14.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen: 14 st. maat 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Dwarsgreep: 1 st. nr. 63 5720

Verlengstukken: 2 St. nr. 635420 maat 75; 240

Cardangewricht: 1 St. nr. 636220 maat 3/8

Ratel: 1 St. nr. 635120

Opgeborgen in: Plaatstalen koffer

Lengte: 324 mm

Breedte: 153 mm

Hoogte: 51 mm

Aandrijfvierkant: 3/8 inch

Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 8-22 mm

Technische beschrijving

Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel	8-22 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Aantal delen	19
Verpakking	Plaatstalen koffer
Lengte	324 mm
Breedte	153 mm
Hoogte	51 mm

Accessoires

Ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper	635120
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636220 3/8