

HOLEX®

Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 12-delig, Type: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	637667 6
GTIN	4045197955937
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor zeskantbouten / -moeren gs_profil_6kant-einsatz M6 – M16.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

2 Verlengstukken: Resp. 1 st. nr. 641020 maat 130; 255

Doppen 6-kant: 9 St. nr. 642220 maat 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Opgeborgen in: Plaatstalen koffer

1 Ratel: Nr. 640220

Lengte: 324 mm

Breedte: 153 mm

Hoogte: 51 mm

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 10-24 mm

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	10-24 mm

Sleutelwijdtematen	metrisch
Aantal delen	12
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Verpakking	Plaatstalen koffer
Lengte	324 mm
Breedte	153 mm
Hoogte	51 mm