

HOLEX®

Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 42-delig, Type: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	630328 6
GTIN	4045197955951
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor bouten / moeren gs_profil_6kant-einsatz M2–M8 en voor binnenzeskantbouten gs_profil_6kant M4–M10.

Voor kruiskopschroeven gs_profil_phillips gs_profil_pozidriv M2–M6, sleufschroeven gs_profil_schlitz M2–M4

en voor binnen-Torx®-schroeven gs_profil_torx M2,5–M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Levering:

Opgeborgen in: Plaatstalen koffer

Cardangewricht: 1 St. nr. 633520

Ratel: 1 st. nr. 632300 met uitwerper

Verbindingsstuk voor bits: 1 st. nr. 676800 1/4 inch gs_profil_4kant-einsatz - gs_profil_6kant-schluesselform 1/4 inch

Verlengstukken: 2 st. nr. 632420 maat 50; 100

Dwarsgreep: 1 st. vergelijkbaar met nr. 633029

Verbindingshulpstuk: 1 st. nr. 650005 maat 2 gs_profil_6kant-kupplung E6,3 1/4 inch – ■ 1/4 inch

Bits voor Torx® C 6,3: 7 st. vergelijkbaar met nr. 675340 maat TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits voor binnenzeskantbouten C 6,3: 4 st. vergelijkbaar met nr. 675240 maat 3; 4; 5; 6

Bits voor Phillips C 6,3: 3 st. vergelijkbaar met nr. 675310 maat 1/25; 2/25; 3/25

Opsteekhandvat: 1 St. vergelijkbaar met nr. 632829

Bithouder E 6,3: 1 st. vergelijkbaar met nr. 675020 maat 6,3K voor 1/4 inch bits C 6,3

Sleufbits C 6,3: 3 st. vergelijkbaar met nr. 675250 maat 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

Pozidriv-bits C 6,3: 3 st. vergelijkbaar met nr. 675320 maat 1/25; 2/25; 3/25

Doppen 6-kant: 13 st. nr. 631020 maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Lengte: 234 mm

Breedte: 104 mm

Hoogte: 41 mm

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 4-14 mm

Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-6 mm

Technische beschrijving

Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	3-6 mm
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	4-14 mm
Aantal delen	41
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Verpakking	Plaatstalen koffer
Lengte	234 mm
Breedte	104 mm
Hoogte	41 mm