

**Dopsleutelassortiment, 1/4 inch-vierkant, inch 27-delig, Aantal delen: 27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	630045 27
GTIN	4045197955968
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Aandrijf- en verbindingdelen volgens DIN 3122/ 3123. Alle onderdelen in kunststof boxen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 11 st. vergelijkbaar met nr. 631022 maat 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 inch

6-Kant doppen lang: 10 st. vergelijkbaar met nr. 631417 maat 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2 inch

Dwarsgreep: 1 St. vergelijkbaar met nr. 633029

Opsteekhandvat: 1 St. vergelijkbaar met nr. 632840 maat 150

Verlengstukken: 2 St. vergelijkbaar met nr. 632420 maat 50; 100

Cardangewricht: 1 St. vergelijkbaar met nr. 633520

Ratel: 1 St. vergelijkbaar met nr. 632090

Bewaren: Kunststof box

Hoogte: 66 mm

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 5/32-9/16 inch

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Aantal delen	27
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	5/32-9/16 inch
Verpakking	Kunststof box
Lengte	280 mm
Breedte	176 mm
Hoogte	66 mm
Producttype	Dopsleutel